

cliente :	AIR LIQUIDE MEDICINAL SA	405230
projecto :	NHM - internamento COVID 19	
numero de quarto:		
QUANTIDADE DE CALHAS : 5		
designação :		
Fluidys 1 CAMA		



Blanc RAL 9016 / -		
comando :		
iluminação ambiente :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação leitura :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação vigília :		
iluminação exame :	-	-
Comando de estore		so' por manipulador

A calha deve ser instalada e utilizada em conformidade com a norma a CEI 60364-7-710															
NORMA CABLAGEM NF			NORMA TUBAGEM NF			 1 rue du Meunier 59390 Lys Lez Lannoy FRANCE t +33 (0) 320 815 001 t +33 (0) 320 815 019									
escala: -		Tol. Alg. +/- 2 mm													
desenho por: RIGOLLE.R		-													
desenhado: 29.10.2020		processo: DTL55725								N° de orçamentos: 001		N° de plano: A		índice: A	
verificado por:															
verificado:															
1 / 1															



cliente :	AIR LIQUIDE MEDICINAL SA	405230
projecto :	NHM - internamento COVID 19	
numero de quarto:		
QUANTIDADE DE CALHAS : 2		
designação :		
Fluidys 1 CAMA		



Blanc RAL 9016 / -		
comando :		
iluminação ambiente :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação leitura :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação vigília :		
iluminação exame :	-	-
Comando de estore		so' por manipulador

A calha deve ser instalada e utilizada em conformidade com a norma a CEI 60364-7-710														
NORMA CABLAGEM NF			NORMA TUBAGEM NF			 1 rue du Meunier 59390 Lys Lez Lannoy FRANCE t +33 (0) 320 815 001 t +33 (0) 320 815 019								
escala: -		Tol. Alg. +/- 2 mm												
desenho por: RIGOLLE.R			-											
desenhado: 29.10.2020			processo: DTL55725		N° de orçamentos: 001					N° de plano: B		índice: A		
verificado por:														
verificado:														
1 / 1														


LEGENDE

	Resa SCHRACK SM1-B
	Tomada 2x10/16 A+T Schuko Verde (LEGRAND - Mosaïc 45)
	Tomada Simple RJ45 Cat 6 FTP (Legrand - 1 modulo Mosaïc 45) não cablada

	Montagem e prefubagem (NF) de 1 tomada de - ALS com plastron TLV (tomada não incluída)
	Modulo teleruptors SCHRACK
	Tomada equipotencial Dupla POAG

cliente :	AIR LIQUIDE MEDICINAL SA
projecto :	NHM - internamento COVID 19
numero de quarto:	
QUANTIDADE DE CALHAS :	1
designação :	Fluidys 2 CAMAS

405231



Blanc RAL 9016 / -		
comando :		
iluminação ambiente :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação leitura :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação vigília :		
iluminação exame :	-	-
Comando de estore		so' por manipulador

A calha deve ser instalado e utilizada em conformidade com a norma a CEI 60364-7-710					
NORMA CABLAGEM NF		NORMA TUBAGEM NF			
escala:	-	Tol. Alg. +/- 2 mm			
desenho por :	RIGOLLE.R				
desenhado :	29.10.2020	processo :	DTL55725	N° de orçamentos :	002
verificado por :				N° de plano :	C
verificado :				índice :	A
	1 / 1				



1 rue du Meunier
59390 Lys Lez Lannoy
FRANCE
t +33 (0) 320 815 001
t +33 (0) 320 815 019

LEGENDE




	Tomada 2x10/16 A+T Schuko Verde (LEGRAND - Mosaïc 45)
	Tomada Simple RJ45 Cat 6 FTP (Legrand - 1 modulo Mosaïc 45) não cablada



Montagem e prefubagem (NF) de 1 tomada de - ALS com plastron TLV (tomada não incluída)
Modulo teleruptors SCHRACK
Tomada equipotencial Dupla POAG

cliente :	AIR LIQUIDE MEDICINAL SA
projecto :	NHM - internamento COVID 19
numero de quarto:	
QUANTIDADE DE CALHAS :	1
designação :	Fluidys 2 CAMAS

405231



Blanc RAL 9016 / -		
comando :		
iluminação ambiente :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação leitura :	LED	INTERRUPTOR SIMPLE
iluminação vigília :		
iluminação exame :	-	-
Comando de estore		so' por manipulador




A calha deve ser instalado e utilizada em conformidade com a norma a CEI 60364-7-710					
NORMA CABLAGEM NF		NORMA TUBAGEM NF			
escala:	-	Tol. Alg. +/- 2 mm			
desenho por :	RIGOLLE.R				
desenhado :	29.10.2020	processo :	DTL55725	N° de orçamentos :	002
verificado por :				N° de plano :	D
verificado :				índice :	A
	1 / 1				



1 rue du Meunier
59390 Lys Lez Lannoy
FRANCE
t +33 (0) 320 815 001
t +33 (0) 320 815 019

A	iluminação ambiente	N	neutro	LED	vistoso	Com/e	comum iluminação	bc	branco	ma	marrom	-	P
Le	iluminação leitura	L	fase	AO	chamada à abertura	Terre		bu	azul	no	preto	-	
V	iluminação velapor	PC1,PC2	rede tomada de corrente	AF	chamada à encerramento	-		gr	cinza	bu/c	céu azul	-	
S	iluminação cuidados	T	transformador	C AP	comum chamada	-		ja	amarelo	v	verde	-	

B.T N1 230V-50HZ



Grey terminal block 2002 series :
Strip length from 10 to 12 mm
can be connected: 0,25 - 4mm² "s + f-st"
can be pushed in directly :
0,75 - 4mm² "s"
0,75 - 2.5mm² "Insulated ferrules, 12mm"

Orange terminal block 2001 series :
Strip length from 9 to 11mm
can be connected: 0,25 - 2,5mm² "s + f-st"
can be pushed in directly :
0,75 - 2.5mm² "s"
0,75 - 1.5mm² "Insulated ferrules, 12mm"









"s" Solid / "st" Stranded (7) / "f-st" Flexible conductors

A calha deve ser instalada e usada de acordo com a norma CEI 60364-7-710

processo:		DTL55725		001		A		1		1	
IND:	MODIFICATIONS	DATES	VISA	número de plano = número de órgãos		índice		fólio número			
A	MAJ	29.10.20									
B											
desenhado por : RIGOLLE R		verificado por		cliente : AIR LIQUIDE MEDICINAL		1 rue du Meunier		59390 Lys Lez Lannoy		FRANCE	
desenhado : 04/06/20		verificado		projecto : HOSPITAL HNM - INTERNAMENTO		t +33 (0) 320 815 001		t +33 (0) 320 815 019			
										Healthcare	

A	iluminação ambiente	N	neutro	LED	vistoso	Com/e	comum iluminação	bc	branco	ma	marrom	-	P
Le	iluminação leitura	L	fase	AO	chamada à abertura	Terre		bu	azul	no	preto	-	
V	iluminação velapor	PC1,PC2	rede tomada de corrente	AF	chamada à encerramento	-		gr	cinza	bu/c	céu azul	-	
SN	iluminação cuidados	T	transformador	C AP	comum chamada	-		ia	amarelo	v	verde	-	

B.T N1 230V-50Hz



Grey terminal block 2002 series :
Strip length from 10 to 12 mm
can be connected: 0,25 - 4mm2 "s + f-st"
can be pushed in directly :
0,75 - 4mm2 "s"
0,75 - 2.5mm2 "Insulated ferrules, 12mm"

Orange terminal block 2001 series :
Strip length from 9 to 11mm
can be connected: 0,25 - 2,5mm2 "s + f-st"
can be pushed in directly :
0,75 - 2,5mm2 "s"
0,75 - 1.5mm2 "Insulated ferrules, 12mm"

"s" Solid / "st" Stranded (7) / "f-st" Flexible conductors

A calha deve ser instalada e usada de acordo com a norma CEI 60364-7-710

IND:		MODIFICATIONS		processo:		número de ordens = número de orçamentos		índice		fólio número	
A		MAJ		DATES		DTL55725		002		1	
B		-		29.10.20		cliente : AIR LIQUIDE MEDICINAL				1	
desenhado por : RIGOLLE R		verificado por				projecto : HOSPITAL HNM - INTERNAMENTO 2007-2019				1	
desenhado : 04/06/20		verificado				número de câmara :					
						designação : FLUIDYS 2 CAMAS					